

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava 3°, BT 40 A = 90, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303443 12
GTIN	4062406110697
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Vsa držala prenapeta.
- Izredno vitka izvedba (kontura 3°).

Uporaba:

- Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
- Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
- Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410, vel. 12/3 in 12/4, naprave za nakrčevanje art. 354210 – 304450, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835.

Napotek:

Brez možnosti vzdolžnega pomikanja!

Tehnični opis

Previsna dolžina A	90 mm
Vpenjalni Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	18 mm
Zunanji Ø D	25 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 90

Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40