

Garant

Mini glava za ER-vpenjalne stročnice vitka, HSK-A 100 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	305723 11
GTIN	4062406110734
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- **Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **Standardno z izvrtino Balluffchip.**
- **Prehod je navrtan (= ER11).**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

Obseg dobave:

Vključno s finocentrirano hitrozatezno ER-mini matico art. (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881–309430, Vpenjalni ključ ER-mini art. 309740.

Strategija odrezovanja: HSC

Zunanji Ø D: 16 mm

Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650: 11

Tehnični opis

Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650	11
Zunanji Ø D	16 mm
Uporabna dolžina L _N	111 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 A = 160
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309369 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6,5 mm	308881 6,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5,5 mm	308881 5,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	308881 3,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308918 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308881 1,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308881 7
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309368 5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309368 4
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309368 2
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309368 3
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309369 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308881 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308918 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308918 6
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	309368 1
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308881 2,5

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308881 6
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309368 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	308881 4,5
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309369 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308918 1
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308918 7
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309368 7
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309369 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308918 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308881 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308881 1
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308918 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308881 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308881 3