

**Kombinirani trn za rezkarje, SK 50 A = 55, Ø trna d1: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302515 22
GTIN	4062406111090
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Z moznikom – za rezkarje **z vzdolžnim utorom**, npr. DIN 841.

S sojemalnim obročem – za rezkarje s **prečnim utorom**, DIN 1880.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

Tehnični opis

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	31 mm
Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem	19 mm
Navoj M	M24
Celotna dolžina L	201 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	22
Previsna dolžina A	55 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	22
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	22

Vpenjalni $\varnothing D_1$	22 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 55
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	$\leq 6 \mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje