

**Kombinirani trn za rezkarje, SK 50 A = 55, Ø trna d1: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302515 27
GTIN	4062406111106
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

**Uporaba:**

**Z moznikom** – za rezkarje **z vzdolžnim utorom**, npr. DIN 841.

**S sojemalnim obročem** – za rezkarje s **prečnim utorom**, DIN 1880.

**Obseg dobave:**

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Specialni ključ art. 309840.

**Tehnični opis**

Primeren specialni ključ art. 309840	27
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	27
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	33 mm
Previsna dolžina A	55 mm
Celotna dolžina L	203 mm
Navoj M	M24
Dolžina trna za rezkarje L <sub>3</sub> s sojemalnim obročem	21 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	27

Vpenjalni $\varnothing D_1$	27 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 55
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	$\leq 6 \mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje