



## Kombinirani trn za rezkarje, SK 50 A = 55, Ø trna d1: 32mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302515 32
GTIN	4062406111113
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

#### Uporaba:

**Z moznikom** – za rezkarje **z vzdolžnim utorom**, npr. DIN 841.

**S sojemalnim obročem** – za rezkarje s **prečnim utorom**, DIN 1880.

#### Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

#### Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

### Tehnični opis

Navoj M	M24
Celotna dolžina L	206 mm
Previsna dolžina A	55 mm
Dolžina trna za rezkarje L <sub>3</sub> s sojemalnim obročem	24 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	38 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	32
Primeren specialni ključ art. 309840	32
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	32

Vpenjalni $\varnothing D_1$	32 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 55
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	$\leq 6 \mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje