

Garant GRIDLINE

Ohišje 16G za individualno opremljanje s predali, 12×20G, Višina: 400mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927412 400
GTIN	4062406111229
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje 16G, za individualno opremljanje s predali, s stabilno jekleno konstrukcijo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

Širina	400 mm
Število predalov	0
Globina	650 mm
Uporabna višina za predale	325 mm
Masa	11,5 kg

Uporabna višina	325 mm
Število vrat	0
Uporabna širina	350 mm
Višina	400 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12x20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
---------------------------------------	-------------