

Garant GRIDLINE

**Ohišje 16G za individualno opremljanje s predali, 12×20G, Višina: 600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927412 600
GTIN	4062406111236
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje 16G, za individualno opremljanje s predali, s stabilno jekleno konstrukcijo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

**Tehnični opis**

Masa	15 kg
Uporabna širina	350 mm
Uporabna višina	525 mm
Število predalov	0
Globina	650 mm

Višina	600 mm
Širina	400 mm
Število vrat	0
Uporabna višina za predale	525 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12x20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

## Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
---------------------------------------	-------------