

Garant GRIDLINE

Garnitura drsnih vrat, Širina predala 2×26G, Višina vključno z okvirjem: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	935630 1000
GTIN	4062406111502
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Vrata so na notranjih straneh ojačana in so s krogličnim uležajenjem nameščena v vodilnih tračnicah. Zaklepanje z ročajem in **cilindrično ključavnico**. Sprednji del je sestavljen iz 2 stranskih prislonov, 2 vodilnih tračnic in 2 vratnih kril. Regalna polja za drsnimi vrati se lahko opremijo s policami, predali in izvlečljivimi policami (izjema: za drsnimi vrati art. 935640 je možno samo opremljanje s policami, ne s predali ali izvlečljivimi policami).

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Uporabna višina	900 mm
Višina vključno z okvirjem	1000 mm
Globina okvirja	80 mm
Področje uporabe	Predalni regal
Debelina materiala	1,2 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Širina predala 2×26G
Vrsta izdelka	Drsna vrata