

Garant GRIDLINE

**Ohišje 24G, za individualno opremljanje s predali, 20×20G, Višina: 400mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927720 400
GTIN	4062406111663
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje 24G, za individualno opremljanje s predali, v trdni jekleni konstrukciji. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota sprednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

**Tehnični opis**

Uporabna širina	550 mm
Širina	600 mm
Masa	13,6 kg
Globina	650 mm
Uporabna višina	325 mm
Uporabna višina za predale	325 mm
Število vrat	0

Višina	400 mm
Število predalov	0
Izvedba	za individualno opremljanje
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo