

Garant GRIDLINE

Ohišje 24G, za individualno opremljanje s predali, 20×20G, Višina: 700mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927720 700
GTIN	4062406111694
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje 24G, za individualno opremljanje s predali, v trdni jekleni konstrukciji. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota sprednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

Uporabna višina za predale	625 mm
Širina	600 mm
Število predalov	0
Globina	650 mm
Masa	19,6 kg

Uporabna višina	625 mm
Število vrat	0
Uporabna širina	550 mm
Višina	700 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo