

Garant GRIDLINE

Ohišje 24G z vrati z desnim omejevalnikom, za individualno opremljanje s predali, 20×20G, Višina/višina vrat: 800/525mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927725 800/525
GTIN	4062406111731
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje 24G z vrati, za individualno opremljanje s predali, v trdni jekleni konstrukciji. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z desnim omejevalnikom.

Umestitev:

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano.**

Napotek:

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Vel. 600/425 in 700/525 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

Širina	600 mm
Vratni tečaji	desni

Število polic z nastavljivo višino	1
Višina	800 mm
Uporabna širina	550 mm
Globina	650 mm
Uporabna višina vrat	525 mm
Masa	33,3 kg
Uporabna višina za predale	150 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	1 mm
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal Predal s prednjo višino 50 mm	927800 50
Fiksna polica, pocinkana Tip 1	927815 1
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Enoročna zapora proti izvlečenju predalov Uporabna širina predalov v G 20	951020 20
Izvlačljiva polica Tip 1	927810 1
Obesni kavliji za police delovnih miz Tip 12	927094 12