

Garant GRIDLINE

Ohišje 24G z vrati z desnim omejevalnikom, za individualno opremljanje s predali, 20×20G, Višina/višina vrat: 900/625mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927725 900/625
GTIN	4062406111755
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje 24G z vrati, za individualno opremljanje s predali, v trdni jekleni konstrukciji. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z desnim omejevalnikom.

Umestitev:

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano.**

Napotek:

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Vel. 600/425 in 700/525 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

Globina	650 mm
Uporabna širina	550 mm

Uporabna višina vrat	625 mm
Širina	600 mm
Vratni tečaji	desni
Masa	36 kg
Višina	900 mm
Uporabna višina za predale	150 mm
Število polic z nastavljivo višino	1
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	1 mm
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Obesni kavljji za police delovnih miz Tip 12	927094 12
Predal Predal s prednjo višino 50 mm	927800 50
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Fiksna polica, pocinkana Tip 1	927815 1
Izvlačljiva polica Tip 1	927810 1
Enoročna zapora proti izvlečenju predalov Uporabna širina predalov v G 20	951020 20
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100