

Garant GRIDLINE

Predal, 20×20G, Predal s prednjo višino: 150mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 927800 150 |
| GTIN | 4062406111830 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali v trdni jekleni konstrukciji z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremljanje s pregradnim materialom.

Primerno za:

Vsa ohišja 24G.

Lakiranje:

Ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Prednja višina | 150 mm |
| Masa | 10 kg |
| Uporabna površina predalov v G | 20×20 |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg |
| Uporabna višina | 125 mm |
| Uporabna globina v G | 20 |
| Uporabna širina v G | 20 |
| Področje uporabe | Ohišje za delovno mizo |
| Uporabna širina | 500 mm |

| | |
|--|---|
| Uporabna globina | 500 mm |
| Z zaporo proti izvlečenju predalov | ne |
| Debelina materiala | 1 mm |
| Izvek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 20×20G |
| Vrsta izdelka | Predal |