

Garant GRIDLINE

**Ohišje na kolesih 24G, za individualno opremljanje s predali, 20×20G, Višina ohišja: 700mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

927730 700

GTIN

4062406111786

Razred artikla

9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje na kolesih 24G, za individualno opremljanje s predali, v trdni jekleni konstrukciji. Pokrov s podlogo iz žlebaste gume, povišanim robom in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®.

S po 2 kolesoma za zavijanje in fiksna kolesoma s krogličnimi ležaji (kolesa za zavijanje z zavoro in vrtljivim vencem) Ø 125 mm, poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, z minimalnim kotalnim uporom, tihim premikanjem in zaščito navojev.

Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašno barvano.**

**Napotek:**

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

**Ohišje se lahko opremi samo s predali art. 927805!**

Ne potiskajte pod delovne postaje, električno nastavljive po višini, art. 920301 – 920316.

**Tehnični opis**

Ø koles

125 mm

Širina	600 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Maksimalna nosilnost	600 kg
Masa	32,5 kg
Globina	650 mm
Uporabna višina	625 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da
ComfortClose	ne
Število vrat	0
Višina	900 mm
s povišanim robom	da
Število predalov	0
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Izvedba	na kolesih
Izvedba	za individualno opremljanje
Ohišje zgoraj odprto	ne
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna višina za predale	625 mm
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Delavniški predalnik na kolesih