

Garant GRIDLINE

**Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov, 20×20G, Predal s prednjo višino: 75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927805 75
GTIN	4062406111885
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali v trdni jekleni konstrukciji z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijske prijemalne letve z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremljanje s pregradnim materialom. Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov**, ki preprečuje odpiranje predalov med transportom. Za opremljanje delovnih miz in ohišij na kolesih.

**Primerno za:**

Vsa ohišja 24G.

**Lakiranje:**

Ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

**Tehnični opis**

Uporabna višina	50 mm
Prednja višina	75 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Masa	8,4 kg
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna globina v G	20
Uporabna širina v G	20

Področje uporabe	Montažni voziček
Uporabna globina	500 mm
Uporabna širina	500 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	da
Debelina materiala	1 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×20G
Vrsta izdelka	Predal