

**Garant**

**Hitrovpenjalni vložek za glavo za vrezovanje navoja MLA, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338120 11
GTIN	4062406111984
Razred artikla	31M

**Opis****Primerno za:**

Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z minimalno dolžinsko izravnavo MDI art. 338100–338118.

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja, glejte art. 309399–309447.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina L	17 mm
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	11
Območje vpenjanja $\varnothing D_1$ za ER-vpenjalne stročnice	2 - 6 mm 11 mm
$\varnothing d$ za območje rezanja	20 mm M1 – M5
Zunanji $\varnothing D$	19 mm
maksimalni zatezni moment	20 Nm
Vrsta izdelka	Hitrovpenjalni vložek

