

Garant GRIDLINE

Garnitura krilnih vrat, Širina predala 26G, Višina vključno z okvirjem: 1000mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 935710 1000 |
| GTIN | 4062406111953 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

Vrata so ojačana na notranji strani. Zaklepanje s premičnim ročajem in **cilindrično ključavnico**. Garnitura za pritrditev je sestavljena iz 2 krilnih vrat, 2 stranskih tečajev in 2 prislonskih letev. Regalna polja za drsnimi vrati je mogoče opremiti s policami, predali in izvlečljivimi policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Vrata so dobavljiva tudi z vmesnih višinah. Cena po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|----------------|
| Uporabna višina | 900 mm |
| Višina vključno z okvirjem | 1000 mm |
| Globina okvirja | 80 mm |
| Področje uporabe | Predalni regal |
| Debelina materiala | 1,2 mm |

| | |
|-----------------------------|---|
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | Širina predala 26G |
| Vrsta izdelka | Krilna vrata |