

Garant GRIDLINE

**Omara za shranjevanje nevarnih snovi s krilnimi vrati brez okna, Višina mm/  
število lovilnih posod: 1000/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	980091 1000/2
GTIN	4062406112493
Razred artikla	91U

**Opis****OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Vrata na straneh z zarezi za zračenje, zaklepanje s premičnim ročajem s **cilindrično ključavnico**. Pocinkana lotana lovilna posoda je v skladu s **StawaR** neprepustna za tekočine. Nosilnost: 100 kg. Nastavljanje višine v rastru 25 mm. Volumen lovilne posode je 20 litrov (20 mm pod robom posode).

**Uporaba:**

Varno skladiščenje sredstev za varstvo rastlin, strupenih in za vodo nevarnih kemikalij v delovnih prostorih v skladu s predpisi.

**Standard:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Lakiranje:**

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Omare niso primerne za skladiščenje vnetljivih tekočin! Skladiščenje v skladu z Zakonom o vodnem režimu §19. Lovilne posode v skladu s seznamom določil o izvedbi po StawaR (Direktiva o jeklenih lovilnih posodah).

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 1000 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 500 mm

Uporabna višina: 860 mm

Število lovilnih kadi: 2

Masa: 72 kg

## Tehnični opis

Prednje stranice omare	Krilna vrata brez okna s prezračevalnimi režami
Globina	500 mm
Masa	72 kg
Širina	1000 mm
Višina	1000 mm
Uporabna višina	860 mm
Število lovilnih kadi	2
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	225 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara za nevarne snovi

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11 914226 GP11

Lovilna kad Širina omare/prekata 1000 mm 980096 1000

