

Garant GRIDLINE

**Omara za shranjevanje nevarnih snovi s krilnimi vrati brez okna, Višina mm/
število lovilnih posod: 2000/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	980091 2000/4
GTIN	4062406112509
Razred artikla	91U

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Vrata na straneh z zarezi za zračenje, zaklepanje s premičnim ročajem s **cilindrično ključavnico**. Pocinkana lotana lovilna posoda je v skladu s **StawaR** neprepustna za tekočine. Nosilnost: 100 kg. Nastavljanje višine v rastru 25 mm. Volumen lovilne posode je 20 litrov (20 mm pod robom posode).

Uporaba:

Varno skladiščenje sredstev za varstvo rastlin, strupenih in za vodo nevarnih kemikalij v delovnih prostorih v skladu s predpisi.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Omare niso primerne za skladiščenje vnetljivih tekočin! Skladiščenje v skladu z Zakonom o vodnem režimu §19. Lovilne posode v skladu s seznamom določil o izvedbi po StawaR (Direktiva o jeklenih lovilnih posodah).

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 2000 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 500 mm

Uporabna višina: 1860 mm

Število lovilnih kadi: 4

Masa: 135 kg

Tehnični opis

Širina	1000 mm
Globina	500 mm
Število lovilnih kadi	4
Prednje stranice omare	Krilna vrata brez okna, s prezračevalnimi režami
Masa	135 kg
Uporabna višina	1860 mm
Višina	2000 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	225 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara za nevarne snovi

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11 914226 GP11

Lovilna kad Širina omare/prekata 1000 mm 980096 1000

