

**Garant****Ojačana zadnja stena z nosilnim stebrom, Višina nosilnega srebra: 1362mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928020 1362
GTIN	4062406112288
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

**Izvedba z doplačilom** za namestitev nosilnih stebrov na sredini delovnega mesta. Pri velikosti 1500 mm je mogoče na sredini namestiti nadgradnjo 1000 mm, pri velikosti 2000 mm pa nadgradnjo 1500 mm.

**Primerno za:**

Delovne postaje mLevel art. 920002, 920004 in eLevel art. 920012, 920014 vel. 1500 in 2000.

**Obseg dobave:**

Ojačana zadnja stena delovne postaje je ob dobavi vgrajena in nosilni stebri (art. 928010) so montirani.

**Napotek:**

Art. 928020 je dodatni artikel z doplačilom, ki se lahko naroči le pri ponovnem naročilu.

Naknadno opremljanje ni mogoče!

Pregrade art. 928040 ni mogoče montirati na ojačano zadnjo steno.

**Tehnični opis**

Višina	1362 mm
Maksimalna nosilnost	200 kg

Masa	20 kg
Višina nosilnega srebra	1362 mm
Globina	100 mm
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni steber