


Garant**Nosilni steber, Višina: 962mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928010 962
GTIN	4062406112240
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Iz robustne jeklene pločevine. Delovna površina je brez pregrad, saj se montaža izvede brez kotne ojačitve. Zareze za obešanje v rastru 50 mm na prednji strani ter puše z navojem na prednji in notranji strani za namestitev nadaljnjih modulov, kot so luknjasta stena, odlagalna polica itd. Nosilni steber s stranskimi odprtini za napeljavo kabla. Dobava v parih.

Primerno za:

Luknjaste stene 2 × art. 928070 oz. art. 928071.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Če uporabljate medijske letve, skupaj naročite tudi medijski modul art. 928460 vel. CUT/OUT. Primerno za vpenjanje konzol za nosilne roke.

Tehnični opis

Masa	6 kg
Širina	40 mm

Globina	100 mm
Maksimalna nosilnost	50 kg
maksimalno opremljanje z luknjasto steno	2 × art. 928070 oz. art. 928071
Višina	962 mm
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni steber

Pribor

Prečna ojačitev Dolžina 1000 mm	928050 1000
Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 2000/19	928235 2000/19
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula CH250/ONOF	928460 CH250/ONOF
Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 1500/14	928235 1500/14
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula DE250V/2	928460 DE250V/2
Nosilna roka (konzola) Dolžina 1500 mm	928055 1500
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 2000/AB1	928230 2000/AB1
Luknjasta stenadvostranska Primerno za tip 1500	928071 1500
Odlagalna polica z razsvetljavo Primerno za tip 2000	928140 2000
Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V Primerno za tip 1000	928443 1000
Multifix Primerno za tip 1000	928201 1000
Konzola za nosilno roko Dolžina 1000 mm	928056 1000
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula FR250V/2	928460 FR250V/2
Odlagalna polica z jeklenimi loki Primerno za tip 1500	928145 1500
Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 200 mm Primerno za tip 2000	928130 2000

Vrtljiva roka za multimedijske naprave z držalom za prenosni računalnik Število zglobov 2	928275 2
Držalo za risbez organizacijskimi magneti Primerno za tip 1000	928211 1000
Odlagalna polica z razsvetljavo Primerno za tip 1000	928140 1000
Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 2000/13	928235 2000/13
Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 1	928270 1
Prozorna ploščica Primerno za tip 2000	928090 2000
Vrtljiva roka iz jeklene pločevine Število zglobov 2	928170 2
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Loknjasta stena s ščetkasto letvijo Primerno za tip 1000	928111 1000
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1000/AB1	928230 1000/AB1
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Luknjasta stenaenostranska Primerno za tip 2000	928070 2000
Energetska letevz 2 vtičnicama 250 V Primerno za tip 1500	928442 1500
Konzola za nosilno roko Dolžina 2000 mm	928056 2000
Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 300 mm Primerno za tip 1000	928131 1000
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V in stikalom za vklop/izklop Primerno za tip 1000	928444 1000
Luknjasta stenaenostranska Primerno za tip 1000	928070 1000
Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V Primerno za tip 1500	928443 1500
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula ON/OFF	928460 ON/OFF
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1000/AA1	928230 1000/AA1
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1500/AB1	928230 1500/AB1
Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 300 mm Primerno za tip 1500	928131 1500

Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 1500/9	928235 1500/9
Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V Primerno za tip 2000	928443 2000
Multifix Primerno za tip 2000	928201 2000
Multifix z magnetno sponko Easyfix Primerno za tip 1500	928206 1500
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1500/AA1	928230 1500/AA1
Energetska letevs 2 vtičnicama 250 V Primerno za tip 2000	928442 2000
Loknjasta stena s ščetkasto letvijo Primerno za tip 2000	928111 2000
Energetska letevza individualno opremljanje Primerno za tip 1500	928441 1500
Loknjasta stena s ščetkasto letvijo Primerno za tip 1500	928111 1500
Nosilna roka (konzola) Dolžina 2000 mm	928055 2000
Prečna ojačitev Dolžina 1500 mm	928050 1500
Multifix z magnetno sponko Easyfix Primerno za tip 2000	928206 2000
Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V in stikalom za vklop/izklop Primerno za tip 1500	928444 1500
Luknjasta stenadvostranska Primerno za tip 1000	928071 1000
Prozorna ploščica Primerno za tip 1000	928090 1000
Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 2	928270 2
Konzola za nosilno roko Dolžina 1500 mm	928056 1500
Prozorna ploščica Primerno za tip 1500	928090 1500
Odlagalna polica z jeklenimi loki Primerno za tip 1000	928145 1000
Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V in stikalom za vklop/izklop Primerno za tip 2000	928444 2000
Luknjasta stenaenostranska Primerno za tip 1500	928070 1500
Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 1000/9	928235 1000/9
Multifix Primerno za tip 1500	928201 1500
Prečna ojačitev Dolžina 2000 mm	928050 2000
Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 200 mm Primerno za tip 1000	928130 1000
Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 1000/6	928235 1000/6

Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula DK250V/2	928460 DK250V/2
Držalo za risbez organizacijskimi magneti Primerno za tip 1500	928211 1500
Nosilna roka (konzola) Dolžina 1000 mm	928055 1000
Multifix z magnetno sponko Easyfix Primerno za tip 1000	928206 1000
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF
Odlagalna polica z razsvetljavo Primerno za tip 1500	928140 1500
Odlagalna polica z jeklenimi loki Primerno za tip 2000	928145 2000
Držalo za risbez organizacijskimi magneti Primerno za tip 2000	928211 2000
Luknjasta stenaenostranska Primerno za tip 500	928070 500
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula CH250V/2	928460 CH250V/2
Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 300 mm Primerno za tip 2000	928131 2000
Vrtljiva roka iz jeklene pločevine Število zglobov 1	928170 1
Energetska letevza individualno opremljanje Primerno za tip 2000	928441 2000
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 2000/AA1	928230 2000/AA1
Energetska letevza individualno opremljanje Primerno za tip 1000	928441 1000
Energetska letevz 2 vtičnicama 250 V Primerno za tip 1000	928442 1000
Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 200 mm Primerno za tip 1500	928130 1500
Luknjasta stenadvostranska Primerno za tip 2000	928071 2000
Stranska LED svetilna enota Poraba moči 15 W	928620 15