

Garant**Ojačana zadnja stena z nosilnim stebrom, Višina nosilnega srebra: 962mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928020 962
GTIN	4062406112271
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Izvedba z doplačilom za namestitev nosilnih stebrov na sredini delovnega mesta. Pri velikosti 1500 mm je mogoče na sredini namestiti nadgradnjo 1000 mm, pri velikosti 2000 mm pa nadgradnjo 1500 mm.

Primerno za:

Delovne postaje mLevel art. 920002, 920004 in eLevel art. 920012, 920014 vel. 1500 in 2000.

Obseg dobave:

Ojačana zadnja stena delovne postaje je ob dobavi vgrajena in nosilni stebri (art. 928010) so montirani.

Napotek:

Art. 928020 je dodatni artikel z doplačilom, ki se lahko naroči le pri ponovnem naročilu.

Naknadno opremljanje ni mogoče!

Pregrade art. 928040 ni mogoče montirati na ojačano zadnjo steno.

Tehnični opis

Višina nosilnega srebra	962 mm
Masa	18 kg

Globina	100 mm
Višina	962 mm
Maksimalna nosilnost	200 kg
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni steber