

Garant**Nosilni steber, Višina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928010 200
GTIN	4062406112226
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Iz robustne jeklene pločevine. Delovna površina je brez pregrad, saj se montaža izvede brez kotne ojačitve. Zareze za obešanje v rastru 50 mm na prednji strani ter puše z navojem na prednji in notranji strani za namestitev nadaljnjih modulov, kot so luknjasta stena, odlagalna polica itd. Nosilni steber s stranskimi odprtini za napeljavo kabla. Dobava v parih.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Primerno samo za medijsko lettev, odlagalno polico in Multifix. Vgradnja medijskega modula art. 928460 ni mogoča.

CUT/OUT. Vpenjanje konzol za nosilne roke in prečnih ojačitev ni mogoče.

Tehnični opis

Masa	1,2 kg
Širina	40 mm
Globina	100 mm

Maksimalna nosilnost	50 kg
Višina	200 mm
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni steber

Pribor

Multifix z magnetno sponko Easyfix Primerno za tip 1500	928206 1500
Odlagalna polica z jeklenimi loki Primerno za tip 1000	928145 1000
Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 1000/9	928235 1000/9
Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 200 mm Primerno za tip 2000	928130 2000
Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 1500/9	928235 1500/9
Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 2000/13	928235 2000/13
Multifix Primerno za tip 1000	928201 1000
Multifix Primerno za tip 2000	928201 2000
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1500/AA1	928230 1500/AA1
Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 300 mm Primerno za tip 2000	928131 2000
Energetska letevza individualno opremljanje Primerno za tip 1500	928441 1500
Multifix z magnetno sponko Easyfix Primerno za tip 1000	928206 1000
Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 300 mm Primerno za tip 1000	928131 1000
Vrtljiva roka iz jeklene pločevine Število zglobov 1	928170 1
Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 300 mm Primerno za tip 1500	928131 1500
Energetska letevez 2 vtičnicama 250 V Primerno za tip 2000	928442 2000

Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 2000/AA1	928230 2000/AA1
Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V Primerno za tip 1500	928443 1500
Držalo za risbez organizacijskimi magneti Primerno za tip 1000	928211 1000
Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V Primerno za tip 2000	928443 2000
Držalo za risbez organizacijskimi magneti Primerno za tip 2000	928211 2000
Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V in stikalom za vklop/izklop Primerno za tip 1000	928444 1000
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1500/AB1	928230 1500/AB1
Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 1500/14	928235 1500/14
Vrtljiva roka iz jeklene pločevine Število zglobov 2	928170 2
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1000/AB1	928230 1000/AB1
Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 2000/19	928235 2000/19
Odlagalna polica z jeklenimi loki Primerno za tip 2000	928145 2000
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 2000/AB1	928230 2000/AB1
Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 200 mm Primerno za tip 1000	928130 1000
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1000/AA1	928230 1000/AA1
Energetska letevs 2 vtičnicama 250 V Primerno za tip 1000	928442 1000
Energetska letevza individualno opremljanje Primerno za tip 1000	928441 1000
Držalo za risbez organizacijskimi magneti Primerno za tip 1500	928211 1500
Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 200 mm Primerno za tip 1500	928130 1500
Energetska letevza individualno opremljanje Primerno za tip 2000	928441 2000
Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V in stikalom za vklop/izklop Primerno za tip 2000	928444 2000
Multifix z magnetno sponko Easyfix Primerno za tip 2000	928206 2000
Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 1000/6	928235 1000/6

Multifix Primerno za tip 1500	928201 1500
Odlagalna polica z jeklenimi loki Primerno za tip 1500	928145 1500
Energetska letev s 4 vtičnicami 250 V Primerno za tip 1000	928443 1000
Energetska letev s 2 vtičnicama 250 V Primerno za tip 1500	928442 1500
Energetska letev s 4 vtičnicami 250 V in stikalom za vklop/ izklop Primerno za tip 1500	928444 1500
Stranska LED svetilna enota Poraba moči 15 W	928620 15