

Garant**Nosilni steber, Višina: 1362mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 928010 1362 |
| GTIN | 4062406112257 |
| Razred artikla | 91P |

Opis**Izvedba:**

Iz robustne jeklene pločevine. Delovna površina je brez pregrad, saj se montaža izvede brez kotne ojačitve. Zareze za obešanje v rastru 50 mm na prednji strani ter puše z navojem na prednji in notranji strani za namestitev nadaljnjih modulov, kot so luknjasta stena, odlagalna polica itd. Nosilni steber s stranskimi odprtini za napeljavo kabla. Dobava v parih.

Primerno za:

Luknjaste stene 2 × art. 928070 oz. art. 928071.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Če uporabljate medijske letve, skupaj naročite tudi medijski modul art. 928460 vel. CUT/OUT. Primerno za vpenjanje konzol za nosilne roke.

Tehnični opis

| | |
|---------|--------|
| Globina | 100 mm |
| Masa | 8 kg |

| | |
|--|--|
| maksimalno opremljanje z luknjasto steno | 2 × art. 928070 oz. art. 928071 |
| Širina | 40 mm |
| Maksimalna nosilnost | 50 kg |
| Višina | 1362 mm |
| Debelina materiala | 1 mm |
| Nastavljanje višine v rastru | 50 mm |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka | Nosilni steber |

Pribor

| | |
|---|-------------------|
| Multifix Primerno za tip 1000 | 928201 1000 |
| Odlagalna polica z jeklenimi loki Primerno za tip 1500 | 928145 1500 |
| Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula DE250V/2 | 928460 DE250V/2 |
| Odlagalna polica z jeklenimi loki Primerno za tip 2000 | 928145 2000 |
| Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V in stikalom za vklop/izklop Primerno za tip 1000 | 928444 1000 |
| Multifix z magnetno sponko Easyfix Primerno za tip 1000 | 928206 1000 |
| Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1500/AB1 | 928230 1500/AB1 |
| Držalo za risbez organizacijskimi magneti Primerno za tip 2000 | 928211 2000 |
| Prozorna stena Primerno za tip 1500 | 928091 1500 |
| Nosilna roka (konzola) Dolžina 1000 mm | 928055 1000 |
| Prečna ojačitev Dolžina 2000 mm | 928050 2000 |
| Loknjasta stena s ščetkasto letvijo Primerno za tip 1500 | 928111 1500 |
| Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula CH250/ONOF | 928460 CH250/ONOF |
| Držalo za risbez organizacijskimi magneti Primerno za tip 1000 | 928211 1000 |

| | |
|---|-------------------|
| Multifix Primerno za tip 2000 | 928201 2000 |
| Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1000/AB1 | 928230 1000/AB1 |
| Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 2000/AB1 | 928230 2000/AB1 |
| Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V Primerno za tip 1000 | 928443 1000 |
| Konzola za nosilno roko Dolžina 1500 mm | 928056 1500 |
| Nosilna roka (konzola) Dolžina 2000 mm | 928055 2000 |
| Luknjasta stenadvostranska Primerno za tip 1500 | 928071 1500 |
| Odlagalna polica z razsvetljavo Primerno za tip 1500 | 928140 1500 |
| Loknjasta stena s ščetkasto letvijo Primerno za tip 2000 | 928111 2000 |
| Vrtljiva roka za multimedijske naprave z držalom za prenosni računalnik Število zglobov 2 | 928275 2 |
| Konzola za nosilno roko Dolžina 1000 mm | 928056 1000 |
| Konzola za nosilno roko Dolžina 2000 mm | 928056 2000 |
| Multifix z magnetno sponko Easyfix Primerno za tip 2000 | 928206 2000 |
| Prozorna stena Primerno za tip 2000 | 928091 2000 |
| Energetska letevs 2 vtičnicama 250 V Primerno za tip 2000 | 928442 2000 |
| Energetska letevs 2 vtičnicama 250 V Primerno za tip 1500 | 928442 1500 |
| Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula DE250/ONOF | 928460 DE250/ONOF |
| Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 2000/19 | 928235 2000/19 |
| Luknjasta stenaenostranska Primerno za tip 500 | 928070 500 |
| Vrtljiva roka iz jeklene pločevine Število zglobov 2 | 928170 2 |
| Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula CUT/OUT | 928460 CUT/OUT |
| Prozorna ploščica Primerno za tip 1500 | 928090 1500 |
| Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 2 | 928270 2 |
| Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula FR250/ONOF | 928460 FR250/ONOF |
| Držalo za risbez organizacijskimi magneti Primerno za tip 1500 | 928211 1500 |
| | 928131 1500 |

Odlagalna polica iz jeklene pločevine globina 300 mm
Primerno za tip 1500

| | |
|--|-------------------|
| Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 1000/6 | 928235 1000/6 |
| Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1000/AA1 | 928230 1000/AA1 |
| Luknjasta stenadvostranska Primerno za tip 2000 | 928071 2000 |
| Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula FR250V/2 | 928460 FR250V/2 |
| Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 1500/14 | 928235 1500/14 |
| Odlagalna polica z razsvetljavo Primerno za tip 1000 | 928140 1000 |
| Vrtljiva roka iz jeklene pločevine Število zglobov 1 | 928170 1 |
| Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 1000/9 | 928235 1000/9 |
| Odlagalna polica iz jeklene pločevine globina 300 mm Primerno za tip 1000 | 928131 1000 |
| Nosilna roka (konzola) Dolžina 1500 mm | 928055 1500 |
| Energetska letev s 4 vtičnicami 250 V in stikalom za vklop/ izklop Primerno za tip 2000 | 928444 2000 |
| Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula DK250/ ONOF | 928460 DK250/ONOF |
| Energetska letev s 2 vtičnicama 250 V Primerno za tip 1000 | 928442 1000 |
| Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula CH250V/2 | 928460 CH250V/2 |
| Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 2000/13 | 928235 2000/13 |
| Odlagalna polica iz jeklene pločevine globina 300 mm Primerno za tip 2000 | 928131 2000 |
| Prozorna ploščica Primerno za tip 2000 | 928090 2000 |
| Energetska letev za individualno opremljanje Primerno za tip 2000 | 928441 2000 |
| Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1500/AA1 | 928230 1500/AA1 |
| Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula ON/OFF | 928460 ON/OFF |
| Odlagalna polica iz jeklene pločevine globina 200 mm Primerno za tip 2000 | 928130 2000 |
| Luknjasta stenaenostranska Primerno za tip 1000 | 928070 1000 |
| Energetska letev za individualno opremljanje Primerno za tip 1500 | 928441 1500 |

| | |
|---|------------------|
| Prozorna stena Primerno za tip 1000 | 928091 1000 |
| Multifix Primerno za tip 1500 | 928201 1500 |
| Luknjasta stenaenostranska Primerno za tip 1500 | 928070 1500 |
| Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V in stikalom za vklop/izklop Primerno za tip 1500 | 928444 1500 |
| Odlagalna polica z jeklenimi loki Primerno za tip 1000 | 928145 1000 |
| Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula DK250V/2 | 928460 DK250V/2 |
| Prozorna ploščica Primerno za tip 1000 | 928090 1000 |
| Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 1 | 928270 1 |
| Loknjasta stena s ščetkasto letvijo Primerno za tip 1000 | 928111 1000 |
| Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V Primerno za tip 2000 | 928443 2000 |
| Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 2000/AA1 | 928230 2000/AA1 |
| Prečna ojačitev Dolžina 1000 mm | 928050 1000 |
| Luknjasta stenadvostranska Primerno za tip 1000 | 928071 1000 |
| Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 1500/9 | 928235 1500/9 |
| Multifix z magnetno sponko Easyfix Primerno za tip 1500 | 928206 1500 |
| Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 200 mm Primerno za tip 1000 | 928130 1000 |
| Energetska letevza individualno opremljanje Primerno za tip 1000 | 928441 1000 |
| Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V Primerno za tip 1500 | 928443 1500 |
| Prečna ojačitev Dolžina 1500 mm | 928050 1500 |
| Luknjasta stenaenostranska Primerno za tip 2000 | 928070 2000 |
| Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula OUT/ONOFF | 928460 OUT/ONOFF |
| Odlagalna polica z razsvetljavo Primerno za tip 2000 | 928140 2000 |
| Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 200 mm Primerno za tip 1500 | 928130 1500 |
| Stranska LED svetilna enota Poraba moči 15 W | 928620 15 |