

**Garant****Pregrada, Višina: 962mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	928040 962
GTIN	4062406112530
Razred artikla	91P

## Opis

### Izvedba:

Iz robustne jeklene pločevine. Za delovno površino brez pregrad. Za razdelitev nadgradnje za nosilne stebre na različna delovna področja. Možno samo v kombinaciji s prečno ojačitvijo art. 928050 in nosilno roko vklj. s prečno ojačitvijo art. 928055, 928056.

### Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

### Napotek:

Ni mogoče montirati na ojačano zadnjo steno art. 928020.

## Tehnični opis

maksimalno opremljanje z luknjasto steno	2 × art. 928070 oz. art. 928071
Globina	100 mm
Masa	4 kg
Širina	80 mm
Debelina materiala	1,5 mm

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni steber

## Pribor

Nosilna roka (konzola) Dolžina 2000 mm	928055 2000
Prečna ojačitev Dolžina 2000 mm	928050 2000
Nosilna roka (konzola) Dolžina 1000 mm	928055 1000
Konzola za nosilno roko Dolžina 2000 mm	928056 2000
Nosilna roka (konzola) Dolžina 1500 mm	928055 1500
Prečna ojačitev Dolžina 1000 mm	928050 1000
Konzola za nosilno roko Dolžina 1500 mm	928056 1500
Konzola za nosilno roko Dolžina 1000 mm	928056 1000
Prečna ojačitev Dolžina 1500 mm	928050 1500