

**Garant****Konzola za nosilno roko, Globina 550 mm, Dolžina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928056 1000
GTIN	4062406112615
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Trdna konstrukcija iz jeklene pločevine. Namestitev v paru za pritrditev svetilne enote art. 928600, 928602, 928606 in pritrdilne tirnice za naprave art. 928250.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Primerno za nosilne stebre vel. 962 in 1362.

**Tehnični opis**

Maksimalna nosilnost	50 kg
Višina	60 mm
Masa	7 kg
Prevesna dolžina	450 mm
Dolžina	1000 mm
Globina	550 mm
Širina	1000 mm
Področje uporabe	Nosilni steber
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1,5 mm

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 550 mm
Vrsta izdelka	Konzole

---

## Pribor

LED-svetilna enota s stikalom za vklop/izklop Primerno za tip 1000	928602 1000
LED svetilna enota Primerno za tip 1000	928600 1000
Svetilna enota TAMETO Primerno za tip 1000	928608 1000
Pritrdilna tirnica za naprave z 2 drsnikoma Dolžina 1000 mm	928250 1000