

Garant**Nosilna roka (konzola), Globina 350 mm, Dolžina: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928055 1500
GTIN	4062406112592
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Trdna konstrukcija iz jeklene pločevine. Namestitev v paru za pritrditev svetilne enote art. 928600, 928602, 928606 in pritrdilne tirnice za naprave art. 928250.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Primerno za nosilne stebre vel. 962 in 1362.

Tehnični opis

Prevesna dolžina	250 mm
Globina	350 mm
Masa	6 kg
Maksimalna nosilnost	50 kg
Višina	60 mm
Dolžina	1500 mm
Širina	1500 mm
Področje uporabe	Nosilni steber
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1,5 mm

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 350 mm
Vrsta izdelka	Konzole

Pribor

LED svetilna enota Primerno za tip 1500	928600 1500
LED-svetilna enota s stikalom za vklop/izklop Primerno za tip 1500	928602 1500
Pritrdilna tirnica za naprave z 2 drsnikoma Dolžina 1500 mm	928250 1500
Svetilna enota TAMETO Primerno za tip 1500	928608 1500