

Garant**Nosilna roka (konzola), Globina 350 mm, Dolžina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928055 2000
GTIN	4062406112608
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Trdna konstrukcija iz jeklene pločevine. Namestitev v paru za pritrditev svetilne enote art. 928600, 928602, 928606 in pritrdilne tirnice za naprave art. 928250.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Primerno za nosilne stebre vel. 962 in 1362.

Tehnični opis

Prevesna dolžina	250 mm
Maksimalna nosilnost	50 kg
Masa	8 kg
Globina	350 mm
Višina	60 mm
Dolžina	2000 mm
Širina	2000 mm
Področje uporabe	Nosilni steber
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1,5 mm

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 350 mm
Vrsta izdelka	Konzole

Pribor

LED-svetilna enota s stikalom za vklop/izklop Primerno za tip 2000	928602 2000
LED svetilna enota Primerno za tip 2000	928600 2000
Pritrdilna tirnica za naprave z 2 drsnikoma Dolžina 2000 mm	928250 2000
Svetilna enota TAMETO Primerno za tip 2000	928608 2000