

**Garant****Konzola za nosilno roko, Globina 550 mm, Dolžina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928056 2000
GTIN	4062406112639
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Trdna konstrukcija iz jeklene pločevine. Namestitev v paru za pritrditev svetilne enote art. 928600, 928602, 928606 in pritrdilne tirnice za naprave art. 928250.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Primerno za nosilne stebre vel. 962 in 1362.

**Tehnični opis**

Maksimalna nosilnost	50 kg
Višina	60 mm
Masa	9 kg
Dolžina	2000 mm
Globina	550 mm
Prevesna dolžina	450 mm
Širina	2000 mm
Področje uporabe	Nosilni steber
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1,5 mm

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 550 mm
Vrsta izdelka	Konzole

---

## Pribor

Pritrdilna tirnica za naprave z 2 drsnikoma Dolžina 2000 mm	928250 2000
LED-svetilna enota s stikalom za vklop/izklop Primerno za tip 2000	928602 2000
LED svetilna enota Primerno za tip 2000	928600 2000
Svetilna enota TAMETO Primerno za tip 2000	928608 2000