


**Garant****Luknjasta stena enostranska, Primerno za tip: 500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928070 500
GTIN	4062406112653
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Iz robustne zarobljene jeklene pločevine za pregledno skladiščenje orodja.  
Luknjaste stene iz nagnjene jeklene pločevine z luknjami  $\square 9 \times 9$  mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene.

**Primerno za:**

Za vijačno pritrditev med nosilne stebre art. 928010, na voziček za material art. 918590 in za predelne stene art. 955430 in 955431.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Pribor za luknjaste stene najdete v skupini 95.

**Tehnični opis**

Nosilnost	100 kg
Globina	25 mm
Primerno za tip	500 mm

Širina	420 mm
Višina	481 mm
Masa	3 kg
Izvedba luknjaste stene	enostranska
Debelina materiala	1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Luknjasta stena

## Pribor

Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 1	928270 1
Vrtljiva roka za multimedijske naprave z držalom za prenosni računalnik Število zglobov 2	928275 2
Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 2	928270 2
Nosilni steber za obešanje Višina 481 mm	928060 481
Multifix Primerno za tip 300	928201 300