


Garant**Luknjasta stena dvostranska, Primerno za tip: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928071 1000
GTIN	4062406112691
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Iz robustne zarobljene jeklene pločevine za pregledno skladiščenje orodja. Luknjasto steno v **dvostranski izvedbi** je mogoče **neodvisno** opremljati z obeh strani. Luknjaste stene iz nagnjene jeklene pločevine z luknjami $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene.

Primerno za:

Za vijačno pritrditev med nosilne stebre art. 928010, na voziček za material art. 918590 in za predelne stene art. 955430 in 955431.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Pribor za luknjaste stene najdete v skupini 95.

Tehnični opis

Širina	920 mm
Masa	12 kg
Izvedba luknjaste stene	dvostranski
Nosilnost	100 kg
Višina	481 mm
Globina	25 mm

Primerno za tip	1000 mm
Debelina materiala	1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Luknjasta stena

Pribor

Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 1	928270 1
Nosilni steber za obešanje Višina 481 mm	928060 481
Multifix Primerno za tip 500	928201 500
Vrtljiva roka za multimedijske naprave z držalom za prenosni računalnik Število zglobov 2	928275 2
Multifix Primerno za tip 300	928201 300
Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 2	928270 2