

**Garant**

**Zadnja stena iz luknjaste pločevine (par nosilnih stebrov in 2 enostranski luknjasti steni), Višina 962 mm, Primerno za tip: 1000**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928076 1000
GTIN	4062406113056
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Par nosilnih stebrov iz jeklene cevi 100 × 40 × 2 mm. **Zareze za obešanje** v 50-milimetrskem rastru na prednji strani in **navojne puše** na prednji strani za namestitev dodatnih modulov/ sestavnih delov. Vmes je luknjasta stena iz jeklene pločevine.

**Uporaba:**

**Za vijčno pritrditev na delovno ploščo** dolžine 1000, 1500 in 2000 mm.

**Obseg dobave:**

Sestavljen iz **1** para nosilnih stebrov in **2** enostranskih luknjastih sten. Primerno za vpenjanje konzol za nosilne roke.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

**Tehnični opis**

Nosilnost	200 kg
Višina	962 mm

Izvedba luknjaste stene	enostranska
Primerno za tip	1000 mm
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Višina 962 mm
Vrsta izdelka	Luknjasta stena

## Pribor

Spojnik za nosilne stebre Tip 2	938027 2
Spojnik za nosilne stebre Tip 1	938027 1
Nosilni steber Višina 962 mm	928010 962
Luknjasta stena enostranska Primerno za tip 1000	928070 1000