


Garant**Luknjasta stena dvostranska, Primerno za tip: 1500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928071 1500
GTIN	4062406112707
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Iz robustne zarobljene jeklene pločevine za pregledno skladiščenje orodja. Luknjasto steno v **dvostranski izvedbi** je mogoče **neodvisno** opremljati z obeh strani. Luknjaste stene iz nagnjene jeklene pločevine z luknjami $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene.

Primerno za:

Za vijačno pritrditev med nosilne stebre art. 928010, na voziček za material art. 918590 in za predelne stene art. 955430 in 955431.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Pribor za luknjaste stene najdete v skupini 95.

Tehnični opis

Masa	18 kg
Primerno za tip	1500 mm
Nosilnost	100 kg
Izvedba luknjaste stene	dvostranski
Višina	481 mm
Globina	25 mm

Širina	1420 mm
Debelina materiala	1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Luknjasta stena

Pribor

Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 1	928270 1
Multifix Primerno za tip 300	928201 300
Nosilni steber za obešanje Višina 481 mm	928060 481
Multifix Primerno za tip 1000	928201 1000
Multifix Primerno za tip 500	928201 500
Vrtljiva roka za multimedijske naprave z držalom za prenosni računalnik Število zglobov 2	928275 2
Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 2	928270 2