


Garant

Zadnja stena iz luknjaste pločevine (par nosilnih stebrov in 2 enostranski luknjasti steni), Višina 962 mm, Primerno za tip: 1500

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928076 1500
GTIN	4062406113063
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Par nosilnih stebrov iz jeklene cevi 100 × 40 × 2 mm. **Zareze za obešanje** v 50-milimetrskem rastru na prednji strani in **navojne puše** na prednji strani za namestitev dodatnih modulov/ sestavnih delov. Vmes je luknjasta stena iz jeklene pločevine.

Uporaba:

Za vijčno pritrditev na delovno ploščo dolžine 1000, 1500 in 2000 mm.

Obseg dobave:

Sestavljen iz **1** para nosilnih stebrov in **2** enostranskih luknjastih sten. Primerno za vpenjanje konzol za nosilne roke.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Višina	962 mm
Primerno za tip	1500 mm

Nosilnost	200 kg
Izvedba luknjaste stene	enostranska
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Višina 962 mm
Vrsta izdelka	Luknjasta stena

Pribor

Spojnik za nosilne stebre Tip 1	938027 1
Spojnik za nosilne stebre Tip 2	938027 2
Luknjasta stenaenostranska Primerno za tip 1500	928070 1500
Nosilni steber Višina 962 mm	928010 962