


Garant

Zadnja stena iz luknjaste pločevine (par nosilnih stebrov in 1 enostranska luknjasta stena), Višina 481 mm, Primerno za tip: 2000

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928075 2000
GTIN	4062406113049
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Par nosilnih stebrov iz jeklene cevi 100 × 40 × 2 mm. **Zareze za obešanje** v 50-milimetrskem rastru na prednji strani in **navojne puše** na prednji strani za namestitev dodatnih modulov/ sestavnih delov. Vmes je luknjasta stena iz jeklene pločevine.

Uporaba:

Za vijakno pritrditev na delovno ploščo dolžine 1000, 1500 in 2000 mm.

Obseg dobave:

Sestavljen iz **1** para nosilnih stebrov in **1** enostranskih luknjastih sten. Vpenjanje konzol za nosilne roke in prečnih ojačitev ni mogoče.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Nosilnost	100 kg
Višina	481 mm
Primerno za tip	2000 mm
Izvedba luknjaste stene	enostranska
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi

Debelina materiala	1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Višina 481 mm
Vrsta izdelka	Luknjasta stena

Pribor

Spojnik za nosilne stebre Tip 2	938027 2
Spojnik za nosilne stebre Tip 1	938027 1
Luknjasta stenaenostranska Primerno za tip 2000	928070 2000
Nosilni steber Višina 481 mm	928010 481