

Garant**Loknjasta stena s ščetkasto letvijo, Primerno za tip: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928111 1000
GTIN	4062406113162
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Luknjasta stena, kot je opisano pod art. 928070, vključno s ščetkasto letvijo za napeljavo kablov za steno. Za vijačno pritrditev med nosilne stebre art. 928010, na voziček za material art. 918590 in za predelne stene art. 955430 in 955431.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Globina	25 mm
Nosilnost	100 kg
Primerno za tip	1000 mm
Izvedba luknjaste stene	enostranska
Izvedba luknjaste stene	s ščetkasto letvijo
Širina	920 mm
Masa	6 kg
Višina	481 mm
Debelina materiala	1,2 mm

Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Luknjasta stena

Pribor

Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 2	928270 2
Multifix Primerno za tip 500	928201 500
Multifix Primerno za tip 300	928201 300
Nosilni steber za obešanje Višina 481 mm	928060 481
Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 1	928270 1
Vrtljiva roka za multimedijske naprave z držalom za prenosni računalnik Število zglobov 2	928275 2