

Garant**Loknjasta stena s ščetkasto letvijo, Primerno za tip: 2000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928111 2000
GTIN	4062406113186
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Luknjasta stena, kot je opisano pod art. 928070, vključno s ščetkasto letvijo za napeljavo kablov za steno. Za vijačno pritrditev med nosilne stebre art. 928010, na voziček za material art. 918590 in za predelne stene art. 955430 in 955431. 2 srednji pregradi

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Širina	1920 mm
Masa	12 kg
Primerno za tip	2000 mm
Višina	481 mm
Globina	25 mm
Izvedba luknjaste stene	enostranska
Izvedba luknjaste stene	s ščetkasto letvijo
Nosilnost	100 kg
Debelina materiala	1,2 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Luknjasta stena

Pribor

Nosilni steber za obešanje Višina 481 mm	928060 481
Vrtljiva roka za multimedijske naprave z držalom za prenosni računalnik Število zglobov 2	928275 2
Multifix Primerno za tip 1000	928201 1000
Multifix Primerno za tip 1500	928201 1500
Multifix Primerno za tip 500	928201 500
Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 1	928270 1
Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 2	928270 2
Multifix Primerno za tip 300	928201 300