

**Garant****Loknjasta stena s ščetkasto letvijo, Primerno za tip: 1500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928111 1500
GTIN	4062406113179
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Luknjasta stena, kot je opisano pod art. 928070, vključno s ščetkasto letvijo za napeljavo kablov za steno. Za vijačno pritrditev med nosilne stebre art. 928010, na voziček za material art. 918590 in za predelne stene art. 955430 in 955431. 1 srednja pregrada

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

**Tehnični opis**

Širina	1420 mm
Višina	481 mm
Primerno za tip	1500 mm
Globina	25 mm
Nosilnost	100 kg
Masa	9 kg
Izvedba luknjaste stene	enostranska
Izvedba luknjaste stene	s ščetkasto letvijo
Debelina materiala	1,2 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Luknjasta stena

## Pribor

Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 2	928270 2
Multifix Primerno za tip 300	928201 300
Multifix Primerno za tip 500	928201 500
Vrtljiva roka za multimedijske naprave z držalom za prenosni računalnik Število zglobov 2	928275 2
Nosilni steber za obešanje Višina 481 mm	928060 481
Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 1	928270 1
Multifix Primerno za tip 1000	928201 1000