

Garant**Odlagalna polica iz jeklene pločevine globina 300 mm, Primerno za tip: 2000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928131 2000
GTIN	4062406113247
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Iz jeklene pločevine, s povišanim robom na 3 straneh. Srednja stran zarobljena. Možnost namestitve z zarobljenim robom navzdol ali navzgor. **Območje nastavljanja po globini 110 mm.**

Možnost utrditve **vodoravno 90°** in **pod kotom 110°**.

Primerno za:

Montaža z **obešanjem** na nosilne stebre art. 928010, na voziček za material art. 918590 (vel. 1000) in predelne stene art. 955430 in 955431.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Odlagalne police je mogoče opremiti s prozornimi škatlami, ki jih najdete v poglavju 96.

Tehnični opis

Uporabna globina	300 mm
Uporabna širina	1880 mm
Vgradna višina	80 mm
Območje nastavljanja višine	110 mm
Širina	1920 mm
Primerno za tip	2000
Kot naklona	90 stopinj
Kot naklona	110 stopinj

Izvedba police	standardna
Debelina materiala	1,5 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	25 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Odlagalne police