

Garant**Odlagalna polica iz jeklene pločevine globina 200 mm, Primerno za tip: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928130 1000
GTIN	4062406113193
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Iz jeklene pločevine, s povišanim robom na 3 straneh. Srednja stran zarobljena. Možnost namestitve z zarobljenim robom navzdol ali navzgor. **Območje nastavljanja po globini 110 mm.**

Možnost utrditve **vodoravno 90°** in **pod kotom 110°**.

Primerno za:

Montaža z **obešanjem** na nosilne stebre art. 928010, na voziček za material art. 918590 (vel. 1000) in predelne stene art. 955430 in 955431.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Kadar je nameščena le po 1 polica na prednji ali zadnji strani nosilnih stebrov (ista višina), dobimo dvojno odlagalno površino. Odlagalne police je mogoče opremiti s prozornimi škatlami, ki jih najdete v poglavju 96.

Tehnični opis

Primerno za tip	1000
Uporabna globina	200 mm
Uporabna širina	880 mm
Vgradna višina	80 mm
Območje nastavljanja višine	40 mm
Širina	920 mm
Kot naklona	90 stopinj

Kot naklona	110 stopinj
Izvedba police	standardna
Debelina materiala	1,5 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	25 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Odlagalne police