

Garant**Odlagalna polica z razsvetljavo, Primerno za tip: 1500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928140 1500
GTIN	4062406113339
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Odlagalna polica, kot je opisano pod art. 928131. Z vgrajeno vrtljivo LED-osvetlitvijo (izvedba kot art. 928600 s stikalom za vklop/izklop) pod odlagalno polico.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**, svetilka je srebrne barve.

Napotek:

Svetilka pod odlagalno polico vsebuje vgrajene LED svetilke. Vir svetlobe (svetilke LED) lahko zamenja proizvajalec. Proizvajalec lahko zamenja krmilno napravo (omrežni napajalnik in kabel).

Tehnični opis

Svetlobni tok	2520 lm
Širina	1420 mm
Barvna temperatura	4000 K
Uporabna globina	300 mm
Uporabna širina	1380 mm
Poraba moči	27 W
LED tehnologija	da
Primerno za tip	1500
Vgradna višina	80 mm
Stikalo za vklop-izklop	da
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST

Nazivna napetost	250 V
Izvedba police	z osvetlitvijo
Debelina materiala	1,5 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	25 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Odlagalne police