

**Garant****Odlagalna polica z jeklenimi loki, Primerno za tip: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928145 1000
GTIN	4062406113353
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Iz jeklene pločevine s pocinkanimi jeklenimi loki. Montaža z obešanjem.

**Primerno za:**

Nosilni stebri art. 928010, 928020, 928075, 928076, voziček za material art. 918590, predelne stene art. 955430 in 955431.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**. Loki galvanjsko pocinkani.

**Tehnični opis**

Širina	920 mm
Ø loka	8 mm
Višina loka	330 mm
Vgradna višina	80 mm
Uporabna globina	300 mm
Primerno za tip	1000
Uporabna širina	880 mm
Število jeklenih lokov	4
Izvedba police	z jeklenim lokom
Debelina materiala	1,5 mm

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	25 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Odlagalne police