

**Garant****Odlagalna polica z razsvetljavo, Primerno za tip: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928140 1000
GTIN	4062406113322
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Odlagalna polica, kot je opisano pod art. 928131. Z vgrajeno vrtljivo LED-osvetlitvijo (izvedba kot art. 928600 s stikalom za vklop/izklop) pod odlagalno polico.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**, svetilka je srebrne barve.

**Napotek:**

Svetilka pod odlagalno polico vsebuje vgrajene LED svetilke. Vir svetlobe (svetilke LED) lahko zamenja proizvajalec. Proizvajalec lahko zamenja krmilno napravo (omrežni napajalnik in kabel).

**Tehnični opis**

Vgradna višina	80 mm
LED tehnologija	da
Poraba moči	18 W
Uporabna globina	300 mm
Širina	920 mm
Barvna temperatura	4000 K
Primerno za tip	1000
Uporabna širina	880 mm
Svetlobni tok	1890 lm
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Nazivna napetost	250 V

Stikalo za vklop-izklop	da
Izvedba police	z osvetlitvijo
Debelina materiala	1,5 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	25 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Odlagalne police