

Garant**Vrtljiva roka iz jeklene pločevine, Število zglobov: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928170 2
GTIN	4062406113391
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Vrtljiva roka iz jeklene cevi z **1** ali **2 zgloboma**, za pritrditev (vijačna zveza) na **nosilne stebre art. 928010**. Za pritrditev držala za monitor/tipkovnico art. 928172 vel. 1, luknjaste stene art. 928175 vel. 1 in držala za TFT art. 928178 vel. 1.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Število zglobov	2
Doseg vrtljive roke	560 mm
Masa	3,5 kg
Nosilnost	25 kg
Serija	Delovna postaja
Vgradna višina	120 mm
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	25 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Vrtljiva roka

Pribor

Držalo za monitor Tip 1	928178 1
Luknjasta stena za vrtljivo roko Tip 1	928175 1
Držalo za monitor/tipkovnico Tip 1	928172 1