

Garant**Multifix, Primerno za tip: 300****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928201 300
GTIN	4062406113438
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Večnamensko vodilo iz aluminija. Za uporabo s kavljji in držali Easyfix, prozornimi škatlami za male dele, magnetnimi držali in policami za orodje ter svetilno enoto art. 928630 (od vel. 1000). Montaža z obešanjem.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010, voziček za material art. 918590, luknjasta stena v kombinaciji z osnovno ploščo Easyfix art. 955820 vel. 2.

Napotek:

Kavljji in držala Easyfix v ozki izvedbi so primerni le pogojno.

Tehnični opis

Širina	240 mm
Uporabna širina	234 mm
Serija	Delovna postaja
Serija	Multifix
Masa	0,7 kg
Višina	90 mm
Primerno za tip	300
Nosilnost	50 kg

Kot naklona	0 stopinj
Kot naklona	20 stopinj
Kot naklona	30 stopinj
Vrsta izdelka	Letev Multifix

Pribor

Magnetna sponka Easyfix Tip 2	955640 2
Osnovna plošča iz umetne mase Easyfix Tip 2	955820 2