

Garant**Osnovni regal, Globina 400 mm, Višina: 1200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990201 1200
GTIN	4062406113582
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

Čvrsti stebrni okvirji iz pravokotnih opornih stebrov (50×25×1,25 mm) z zarezi v rastru 40 mm za obešanje nosilnih prečk / polic. Okvirji z zaključnimi kopicami iz umetne mase. Sestavljanje brez orodja, z vtikanjem. Zaradi visoke stranske stabilnosti niso potrebni diagonalni oporniki. Police iz pocinkane pločevine.

Lakiranje:

Nosilni okvir antraciten RAL 7016, **prašnata barva**. Nosilne prečke **vedno** antracitno sive RAL 7016.

Napotek:

- **500 mm globoki regali so dimenzijsko združljivi z omarami GridLine in jih je mogoče z njimi poljubno kombinirati.**
- **Posamezne dele in pribor za regale z vtičnimi policami najdete tudi v naši spletni trgovini pod art. 990271 – 990370.**
- **Za zagotavljanje stabilne postavitve regalov so pri razmerju med višino in globino, večjem kot 5:1, potrebni ukrepi proti prevračanju regala.**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Vrsta pritrditev polic	Traverza
maksimalna nosilnost regalnega polja	900 kg
Globina police	400 mm
Širina police	946 mm
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	1000 mm
Število nosilnih okvirjev	2
Svetla širina police	900 mm
Višina regala	1200 mm
Število polic	3
Globina regala	400 mm
Postavitev regala	Začetni regal
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	120 kg
Debelina police	38 mm
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 400 mm
Vrsta izdelka	Regal s policami

Pribor

Polica, pocinkana, s parom nosilnih prečk za globino regala 400 mm

990320 400