

**Garant****Priključni regal, Globina 400 mm, Višina: 800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990206 800
GTIN	4062406113711
Razred artikla	911

**Opis****Izvedba:**

Čvrsti stebrni okvirji iz pravokotnih opornih stebrov (50×25×1,25 mm) z zarezi v rastru 40 mm za obešanje nosilnih prečk / polic. Okvirji z zaključnimi kopicami iz umetne mase. Sestavljanje brez orodja, z vtikanjem. Zaradi visoke stranske stabilnosti niso potrebni diagonalni oporniki. Police iz pocinkane pločevine.

**Lakiranje:**

Nosilni okvir antraciten RAL 7016, **prašnata barva**. Nosilne prečke **vedno** antracitno sive RAL 7016.

**Napotek:**

- **500 mm globoki regali so dimenzijsko združljivi z omarami GridLine in jih je mogoče z njimi poljubno kombinirati.**
- **Posamezne dele in pribor za regale z vtičnimi policami najdete tudi v naši spletni trgovini pod art. 990271 – 990370.**
- **Za zagotavljanje stabilne postavitve regalov so pri razmerju med višino in globino, večjem kot 5:1, potrebni ukrepi proti prevračanju regala.**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

**Tehnični opis**

Število polic	2
Globina regala	400 mm
Svetla širina police	900 mm
Število nosilnih okvirjev	1
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	975 mm
maksimalna nosilnost regalnega polja	900 kg
Vrsta pritrditev polic	Traverza
Širina police	946 mm
Globina police	400 mm
Višina regala	800 mm
Postavitev regala	Priključni regal
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	120 kg
Debelina police	38 mm
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 400 mm
Vrsta izdelka	Regal s policami

## Pribor

Polica, pocinkana, s parom nosilnih prečk za globino regala 400 mm

990320 400