

Garant**Škatla Multifix, Dolžina mm/število škatel: 1500/14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928235 1500/14
GTIN	4062406113858
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Letev Multifix iz aluminija, kot je opisano pod št. 928201. Možnost opremljanja **različnih velikosti posod** na eno letev Multifix. Nosilnost 50kg, razporejena po dolžini.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010, voziček za material art. 918590, luknjasta stena v kombinaciji z osnovno ploščo Easyfix art. 955820 vel. 2.

Tehnični opis

Barva škatle za male dele	rdeča
Tip škatle	SB5
Serija	Delovna postaja
Serija	Multifix
Vgradna višina	100 mm
Dolžina	1500 mm
Masa	5,2 kg
Nosilnost	50 kg
Uporabna širina	1440 mm
Število škatel	14
Širina	1440 mm
Kot naklona	0 stopinj

Kot naklona	20 stopinj
Kot naklona	30 stopinj
Izvedba Multifix	s škatlo za male dele
Vrsta izdelka	Nosilna letev za škatle

Pribor

Škatla za male dele iz polietilenaposamično Tip SB5	963321 SB5
LED svetilna enota za Multifix Dolžina 780 mm	928630 780