

Garant**Škatla Multifix, Dolžina mm/število škatel: 1500/9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928235 1500/9
GTIN	4062406113841
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Letev Multifix iz aluminija, kot je opisano pod št. 928201. Možnost opremljanja **različnih velikosti posod** na eno letev Multifix. Nosilnost 50kg, razporejena po dolžini.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010, voziček za material art. 918590, luknjasta stena v kombinaciji z osnovno ploščo Easyfix art. 955820 vel. 2.

Tehnični opis

Širina	1440 mm
Vgradna višina	130 mm
Masa	5,2 kg
Dolžina	1500 mm
Število škatel	9
Barva škatle za male dele	modra
Serijski opis	Delovna postaja
Serijski opis	Multifix
Nosilnost	50 kg
Tip škatle	SB4
Uporabna širina	1440 mm
Kot naklona	0 stopinj

Kot naklona	20 stopinj
Kot naklona	30 stopinj
Izvedba Multifix	s škatlo za male dele
Vrsta izdelka	Nosilna letev za škatle

Pribor

Škatla za male dele iz polietilenaposamično Tip SB4	963321 SB4
LED svetilna enota za Multifix Dolžina 780 mm	928630 780