

**Garant****Osnovni regal, Globina 500 mm, Višina: 1200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990211 1200
GTIN	4062406113940
Razred artikla	911

**Opis****Izvedba:**

Čvrsti stebrni okvirji iz pravokotnih opornih stebrov (50×25×1,25 mm) z zarezi v rastru 40 mm za obešanje nosilnih prečk / polic. Okvirji z zaključnimi kopicami iz umetne mase. Sestavljanje brez orodja, z vtikanjem. Zaradi visoke stranske stabilnosti niso potrebni diagonalni oporniki. Police iz pocinkane pločevine.

**Lakiranje:**

Nosilni okvir antraciten RAL 7016, **prašnata barva**. Nosilne prečke **vedno** antracitno sive RAL 7016.

**Napotek:**

- **500 mm globoki regali so dimenzijsko združljivi z omarami GridLine in jih je mogoče z njimi poljubno kombinirati.**
- **Posamezne dele in pribor za regale z vtičnimi policami najdete tudi v naši spletni trgovini pod art. 990271 – 990370.**
- **Za zagotavljanje stabilne postavitve regalov so pri razmerju med višino in globino, večjem kot 5:1, potrebni ukrepi proti prevračanju regala.**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

**Tehnični opis**

Vrsta pritrditev polic	Traverza
Svetla širina police	900 mm
Globina police	500 mm
Globina regala	500 mm
Število polic	3
Postavitev regala	Začetni regal
Število nosilnih okvirjev	2
Širina police	946 mm
maksimalna nosilnost regalnega polja	900 kg
Višina regala	1200 mm
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	1000 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	120 kg
Debelina police	38 mm
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 500 mm
Vrsta izdelka	Regal s policami

## Pribor

Polica, pocinkana, s parom nosilnih prečk za globino regala 500 mm

990320 500